



Måltagning og valg af størrelse

- 1. Højde:** Barnets legemshøjde.
- 2. Overvidde:** Største vandrette mål over brystet.
- 3. Taljevidde:** Taljens mål.
- 4. Hoftevidde:** Største vandrette mål over hoften.
- 5. Hovedmål:** Mål barnets omkreds omkring hovedet. Vælg den rette størrelse på basis af barnets hovedmål.

Vælg den rette størrelse på basis af barnets højde.

Sammenlign barnets mål med ONION's måleskema.

Er barnet rundere eller tyndere i forhold til den valgte størrelse, anvendes størrelsen større eller mindre, men længder bibevares (f.eks. ærme-, bluse- og bukselængde).

Måleskema og stofforbrug

Alder (ca.)	7	8	9	10	11	12	13
Højde (cm)	122	128	134	140	146	152	158
1. Overvidde	62	64	66	68	72	76	80
2. Taljevidde	57	58	59	60	62	64	66
3. Hoftevidde	67	69	71	74	78	82	86
Stof forbrug 140 cm bredt:							
A+B/kant v. ærmer	115/25	120/25	125/25	130/25	135/25	140/25	150/25
C+D lang model	140	145	150	160	165	170	180

Alle mål er i centimeter (cm).

Øvrige materialer

A+C+D 170 cm **bånd** til bindebånd i taljen og trense ved sidesømmene, f.eks. en læderbæltesnøre fra ONION eller grosgrainbånd.

B Delbar lynlås til lukningen: Str. 122+128: 45 cm, Str.134: 50 cm, Str. 140: 55 cm, Str. 152+146: 60 cm, Str. 158: 65 cm.

Model

Hættejakke med spidshætte, raglanærmer (med skulderindsnit), 4 indsnit på bagstykket og 1 indsnit på hvert forstykke. Jakken er tænkt, som en cardigan eller et let overtøj.

A+B Kort model med overskæringskanter fornedet på ærmerne. **A:** Lukkes med et bindebånd, som holdes på plads med isyede trenser ved sidesømmene. **B:** Med lynlåslukning.

Materialeforslag

Modellerne er beregnet til faststof, uldfilt eller fleéce. Specielt **model D** er god til uld kvaliteter eller fleecé, som egner sig godt til rå kantforarbejdning).

C+D: Lang model, som lukkes med et bindebånd, båndet holdes på plads med isyede trenser ved sidesømmene. **C:** Med lomme på hvert forstykke. **D:** Med rå kantforarbejdning.

IDÉ Det giver en god effekt at vende indsnittene udad (sy indsnittene på retsiden), så de er mere synlige. Specielt til model D med rå kantforarbejdning.