

NYHED

SenSura[®] Mio

2-dels High Output – til ileostomiopererede og postoperativt brug

Et bredt sortiment betyder, at alle kan finde et SenSura Mio produkt, som ***passer til deres behov.***

Nu kan patienterne drage fordel af SenSura Mio ***fra dag ét.***

SenSura[®] Mio

Som alle andre SenSura® Mio produkter er de nye produkter også udviklet ud fra BodyFit Technology® for at skabe en sikker og komfortabel tilpasning, uanset kroppsfacon. Den unikke elastiske klæber følger kroppens bevægelser, når man bøjer og strækker sig, hvilket giver en større frihed til at kunne leve det liv, man ønsker, og til at bevæge sig frit.



Fordelene ved de NYE SenSura Mio 2-dels High Output produkter:




Fås i to varianter:


- * High Output
- * High Output mini til ekstra diskretion.



Effektive udløb med enten stort udløb eller blødt post-op udløb, som kan skjules i lommen foran.



Vælg en flad eller en Convex basisplade, afhængig af hvor meget stomien har behov for at blive skubbet frem.



Måleskala på transparente poser indikerer, hvor meget output der er i posen.

Produkt navn

Varenummer Antal pr. æske

SenSura Mio Click High Output med stort udløb

Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 40 mm	18600	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 50 mm	18601	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 60 mm	18602	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 70 mm	18603	10
Transparent, stort udløb, 40 mm	18610	10
Transparent, stort udløb, 50 mm	18611	10
Transparent, stort udløb, 60 mm	18612	10
Transparent, stort udløb, 70 mm	18613	10

SenSura Mio Click High Output mini med stort udløb

Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 40 mm - mini	18620	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 50 mm - mini	18621	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 60 mm - mini	18622	10

SenSura Mio Click High Output med blødt post-op udløb

Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, 50 mm	18630	10
Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, 60 mm	18631	10
Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, 70 mm	18632	10
Transparent, post-op udløb, 50 mm	18640	10
Transparent, post-op udløb, 60 mm	18641	10
Transparent, post-op udløb, 70 mm	18642	10

SenSura Mio Flex High Output med stort udløb

Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 50 mm	18650	10
Neutral grå, stort udløb, inspektionsvindue, 70 mm	18651	10
Transparent, stort udløb, 50 mm	18655	10
Transparent, stort udløb, 70 mm	18656	10